




COLLARI **SERIE SPECIALE**
Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)

COLLARI
SERIE SPECIALE

70





COLLARI **SERIE SPECIALE**

71

MATERIALI STANDARD DEL CORPO COLLARE



Polipropilene
Colore **Blu**
Codice **PP**

**ALTRI COLORI
DISPONIBILI A RICHIESTA!**



Poliammide
Colore **Nero**
Codice **PA**



Gomma Elastomero
Colore **Nero**
Codice **GM**



Polipropilene Autoestinguente
Colore **Bianco**
Codice **AU**

DIVERSI DIAMETRI E MATERIALI DISPONIBILI A RICHIESTA.

Superficie interna corpo collare:
con scanalature

Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica
(pag. 147)

MATERIALI STANDARD DI COMPONENTI E ACCESSORI

Acciaio S 235 JR con trattamento superficiale in zincatura bianca
Fe Zn c8 II.
Grezzi sono disponibili a richiesta.

Acciaio Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2) 1.4404
contraddistinti dal codice **X**.

Filettatura Metrica: codice **M**
Filettatura UNC: codice **UNC**.


Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica
(pag. 147)






S CORPO COLLARE

COPPIA DI SEMICOLLARI



TIPO 2




TIPO 3

COLLARI
SERIE SPECIALE

72

Codice S (Materiale PP - PA - GM - AU)



CODICE ORDINAZIONE

CODICE CORPO-COLLARE	DIAMETRO ESTERNO (mm)	MATERIALE
----------------------	-----------------------	-----------



ESEMPIO

Tipo corpo collare: 2
Materiale: PP
Diametro esterno: 15 mm
Codice ordinazione: **S2 - 15 - PP**


Codice	D.E. ØD1		L1	L2	L3	H	S	Larghezza
	mm	Pollici gas						
	8							
	10	1/8"						
	12							
	14							
S2	15		43 (1.69")	26 (1.02")	...	33 (1.30")	0,8 (.04")	30 (1.18")
	16							
	17,2	3/8"						
	18							
	20							
	21,3	1/2"						
	22							
	23							
	25							
	26,9	3/4"						
	28							
S3	30		70 (2.75")	52 (2.05")	26 (1.02")	57 (2.24")	1 (.04")	30 (1.18")
	32							
	33,7	1"						
	35							
	38							
	40							
	42,4	1.1/4"						



PP PIASTRA A SALDARE SINGOLA



TIPO 2



TIPO 3



Codice	L1	L2	B	S	H	ØD	Filettatura D
--------	----	----	---	---	---	----	---------------

PP2 XPP2	52 (2.05")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	5,5 (.22")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
---------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------------


PP3 XPP3	78 (3.07")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	5,5 (.22")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
---------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------------

Codice PP (Acciaio S 235 JR)
Codice XPP (Acciaio Inox AISI 316L).

PA PIASTRA A SALDARE ANGOLARE SINGOLA



TIPO 2



TIPO 3

Codice	L1	L2	B	S	H	ØD	Filettatura D
--------	----	----	---	---	---	----	---------------



PA2 XPA2	52 (2.05")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	5,5 (.22")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
---------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------------

PA3 XPA3	78 (3.07")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	5,5 (.22")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
---------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------------

Codice PA (Acciaio S 235 JR)
Codice XPA (Acciaio Inox AISI 316L).



PPM PIASTRA A SALDARE MULTIPLA





TIPO 6-27

Codice PPM (Acciaio S 235 JR)
Codice XPPM (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	B	S	H	ØD	Filettatura D
PPM5 XPPM5	130 (5.12")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM6 XPPM6	156 (6.14")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM7 XPPM7	182 (7.17")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM9 XPPM9	234 (9.21")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM12 XPPM12	312 (12.28")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM15 XPPM15	390 (15.35")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM20 XPPM20	520 (20.47")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM27 XPPM27	702 (27.63")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)

74

PAM PIASTRA A SALDARE ANGOLARE MULTIPLA



TIPO 6-27


Codice PAM (Acciaio S 235 JR)
Codice XPAM (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	B	S	H	ØD	Filettatura D
PAM5 XPAM5	130 (5.12")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PAM6 XPAM6	156 (6.14")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PAM7 XPAM7	182 (7.17")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PAM9 XPAM9	234 (9.21")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PAM12 XPAM12	312 (12.28")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PAM15 XPAM15	390 (15.35")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PAM20 XPAM20	520 (20.47")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PAM27 XPAM27	702 (27.63")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)




COLLARI **SERIE SPECIALE**
Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)

PS
PIASTRA
SUPERIORE



Codice	L1	L2	B	S	ØD
--------	----	----	---	---	----



TIPO 3,6

PS3 XPS3	40,5 (1.59")	26 (1.02")	30 (1.18")	3 (.12")	7 (.28")
---------------------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	-------------


PS6 XPS6	69,5 (2.74")	52 (2.05")	30 (1.18")	3 (.12")	7 (.28")
---------------------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Codice PS (Acciaio S 235 JR)
Codice XPS (Acciaio Inox AISI 316L)

COLLARI
SERIE SPECIALE


VE
VITE A TESTA
ESAGONALE

ISO 4014 / 4017
DA UTILIZZARE CON PIASTRA
SUPERIORE PS



Codice	Filettatura (D x L)
--------	------------------------

VE3 XVE3	M6x35 (1/4-20 UNCx1.3/8")
---------------------------	------------------------------




VE6 XVE6	M6x60 (1/4-20 UNCx2.3/8")
---------------------------	------------------------------

Codice VE (Acciaio 8.8)
Codice XVE (Acciaio Inox A4)


TCEI
VITE A TESTA
CILINDRICA
CON ESAGONO
INCASSATO

ISO 4762



Codice	Filettatura (D x L)
--------	------------------------

TCEI3 XTCEI3	M6x25 (1/4-20 UNCx1")
-------------------------------	--------------------------



TCEI6 XTCEI6	M6x50 (1/4-20 UNCx2")
-------------------------------	--------------------------



Codice TCEI (Acciaio 8.8)
Codice XTCEI (Acciaio Inox AISI 316L)

75



RP RONDELLA PIANA

DA UTILIZZARE CON VITE TCEI



Code	ØD	ØD1	S
RP XRP	11,5 (.45")	6,3 (.25")	0,8 (.03")


Codice RP (Acciaio S 235 JR)

Codice XRP (Acciaio Inox AISI 316L)



ESEMPIO DI ORDINAZIONE 01

Esempio d'ordinazione collare completo S2 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 18 mm con piastra a saldare piatta singola.



N.2 TCEI M6x25
Vite a testa cilindrica con esagono incassato Acciaio 8.8 Filettatura metrica


N.2 RP
Rondella piana in Acciaio S 235 JR

N.1 S2 18 PP
Corpo collare (Coppia di semicollari) in Polipropilene

N.1 PP2
Piastra a saldare in Acciaio S 235 JR Filettatura metrica Trattamento superficiale Zincatura bianca

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 02

Esempio d'ordinazione collare completo S3 in Poliammide per tubo con diametro esterno 30 mm con piastra angolare singola e piastra superiore metrica.



N.2 VE6 M6x60
Vite a testa esagonale Acciaio 8.8 Filettatura metrica


N.1 PS6
Piastra superiore in Acciaio S 235 JR Trattamento superficiale Zincatura bianca

N.1 S3 30 PA
Corpo collare (Coppia di semicollari) in Poliammide

N.1 PA3
Piastra angolare singola in Acciaio S 235 JR Filettatura metrica Trattamento superficiale Zincatura bianca

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 03

Esempio d'ordinazione collare completo S2 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 18 mm e S3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 30 mm con piastra angolare multipla.



N.4 TCEI M6x60
Vite a testa cilindrica con esagono incassato Acciaio 8.8 Filettatura metrica

N.6 RP
Rondella piana in Acciaio S 235 JR

N.2 TCEI M6x25
Vite a testa cilindrica con esagono incassato Acciaio 8.8 Filettatura metrica

N.2 S3 30 PP
Corpo collare (Coppia di semicollari) in Polipropilene

N.1 S2 18 PP
Corpo collare (Coppia di semicollari) in Polipropilene

N.1 PAM9
Piastra angolare multipla in Acciaio S 235 JR Filettatura metrica Trattamento superficiale Zincatura bianca